

TS-8LEN

世界の著名な美術館、博物館にて
ご使用頂いているスコープの
スタンダードモデル

(東京国立天文台様、東京国立博物館様にもご使用頂いております。)

LEDリングライト付マイクロメータースコープ

マイクロメータースコープとは？

固定倍率のハンディタイプスコープです。LED照明18灯直射式タイプと豆電球1灯斜照式タイプがあり、

7Lと8Lシリーズでは各20X・50X・

100X・200Xの4種類があります。

LED式は電源別売りです。

凸凹のない平面な物などはTS-8シリーズの明るいLED18直射式を、金属面や凸凹があるものを観察されるのであれば、TS-7シリーズの斜照明をお勧めします。斜照で被写体に影をつくることにより、見た目を浮き上がらせます。

TS-8LENシリーズ
(正立型)



LEDリングライト付マイクロメータースコープ

(カッコ内は税込価格)

品番	倍率/LED色	最小目盛	有効視野	測定範囲	作動距離	価格(税別)
TS-8 LEN-20WT	20×/白色	0.05mm	9.0mm	5.0mm	35mm	¥80,000(¥88,000)
TS-8 LEN-50WT	50×/白色	0.02mm	3.6mm	2.0mm	21mm	¥81,000(¥89,100)
TS-8 LEN-100WT	100×/白色	0.01mm	2.1mm	1.0mm	14mm	¥82,000(¥90,200)
TS-8 LEN-200WT	200×/白色	0.005mm	1.05mm	0.3mm	13mm	¥88,000(¥96,800)

品番	倍率/LED色	最小目盛	有効視野	測定範囲	作動距離	価格(税別)
TS-8 LEN-20YL	20×/昼光色	0.05mm	9.0mm	5.0mm	35mm	¥80,000(¥88,000)
TS-8 LEN-50YL	50×/昼光色	0.02mm	3.6mm	2.0mm	21mm	¥81,000(¥89,100)
TS-8 LEN-100YL	100×/昼光色	0.01mm	2.1mm	1.0mm	14mm	¥82,000(¥90,200)
TS-8 LEN-200YL	200×/昼光色	0.005mm	1.05mm	0.3mm	13mm	¥88,900(¥96,800)

周辺アクセサリ(上記共通ですが、電源の供給方法が異なります。)※オプション

品番	仕様	価格(税別)
TS-8L-LCCN	調光機能付電池ボックス(単三×4本)	¥13,500(¥14,850)
TS-LACL	調光機能付AC電源(100Vタイプ)	¥17,500(¥19,250)
TS-USBL	調光機能付USB接続アダプタ	¥17,500(¥19,250)

※TS-8シリーズは全て、LED照明用の電源(別売)が必要です。

TS-7LEシリーズ
(正立型)



TS-7LE

ライト&電池ホルダー付マイクロメータースコープ

ライト1灯+電池ボックス搭載マイクロメータースコープ(在庫なくなり次第、LEDタイプ(後継機種)となります。)

品番	倍率	最小目盛	有効視野	測定範囲	作動距離	価格(税別)
TS-7LE-20LDW	20×	0.05mm	9.0mm	5.0mm	35mm	¥62,000(¥68,200)
TS-7LE-50LDW	50×	0.02mm	3.6mm	2.0mm	21mm	¥64,000(¥70,400)
TS-7LE-100LDW	100×	0.01mm	2.1mm	1.0mm	14mm	¥67,000(¥73,700)
TS-7LE-200LDW	200×	0.005mm	1.05mm	0.3mm	13mm	¥69,500(¥76,450)

※電池1本を使用します。

SUGITOH ミクロメータースコープシリーズに高画素USBカメラが搭載できます。



マイクロメーターシリーズ



TS-SP-USB2
USBカメラアダプター
¥28,500(税別) ¥31,350(税込)




アダプター搭載図



目視で被写体のピントを確認後本体でモニターを見ながら、微調整して下さい。


カメラ搭載図

TS-8LEN・デジタルカメラによるボールペン先端撮影画像




●TS-8LEN 正立型 プリズムを搭載している為、画像が正立(観察と同じ方向)で見えます。

各倍率で使用の目盛板




〈接眼用目盛の為、実寸法とは異なります。〉

〈ワーク撮影例〉



金属打痕(8LEN-50 50x)



宝石面傷(8LEN-50 50x)

SUGITOH
SINCE 1906

株式会社 杉 藤

〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウェルストーン1ビル3F
TEL.045-719-5483 FAX.045-719-5485
URL <http://www.sugitoh.com>

※製品の図面が必要な方は、弊社営業までお問い合わせ下さい。
※価格・仕様は予告なく変更になる場合がございます。